


Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN4011

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230; (moguće prekapćanje)
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	88...132 / 187...264
Zaštitna klasa		I
Maks. odgoda uključenja	[ms]	42
Vrijeme odgode uključenja	[s]	42
Tolerancija izlaznog napona	[%]	2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	2,5
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[%]	1
Osigurač	[A]	2; (ugrađeno)
Smanjenje	[W/K]	1 (60...70 °C)

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 20



Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mehanički podaci		
Materijali	Aluminij	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...2.5 mm²		
Priključak		

