


Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN1020

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Ulazni napon DC	[V]	105...370
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	90...260
Zaštitna klasa		I
Tolerancija izlaznog napona	[%]	3
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	1
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[%]	1,25

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...55
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mehanički podaci		
Vrsta montaže	vodilica; (TH35 (EN 60715))	
Materijali	plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	izlazni napon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²		
Priključak		

