




Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN4014

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	85...132 / 184...264
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		I; (IEC 61140)
Maks. odgoda uključenja	[ms]	80
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 80
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Tolerancija izlaznog napona	[%]	2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	20
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[%]	0,1
Vanjska zaštita izlaza		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1861,4
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715))
Materijali		Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Izlazni napon	LED, Zeleno
	preopterećenje	LED, Crveno
	kratki spoj	LED, Crveno bljeskanje
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: 1.5...6 mm ²		
Priključak		

