




Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Otkazani artikal

Alternativni artikli: DN4034
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Nazivni napon AC	[V]	400...500
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Ulazni napon DC	[V]	450...820
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	340...576
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		I; (IEC 61140)
Maks. odgoda uključenja	[ms]	80
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 80
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Tolerancija izlaznog napona	[%]	2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	20
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[%]	0,1
Smanjenje	[W/K]	12 (60...70 °C)
Izlazi		
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da



Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[godina]	58
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1810,6
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715))
Materijali		Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Izlazni napon	LED, Zeleno
	preopterećenje	LED, Crveno
	kratki spoj	LED, Crveno bljeskanje
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Stezaljke: 1,5...6 mm ²		
Priključak		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		