



Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Potenciometar



Električni podaci


Tolerancija radnog napona	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	100...240
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		I; (IEC 61140)
Maks. odgoda uključenja	[ms]	1000
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 1000
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	2,5
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Vanjska zaštita izlaza		10 A; B
Smanjenje	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450



Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Izlazi		
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Pouzdanost signala DC OK		30 V DC (< 1 A)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	970,5
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 20 mm)
Dimenzije	[mm]	129 x 50 x 136
Materijali		AlMg3; Čelični lim; Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	DC-ok	1 x LED, Zeleno
	preopterećenje	1 x LED, Crveno
Opaske		
Opaske		izlazna voltaža do SELV, PELV
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Vijčane stezaljke:		
Priključak		



- 1: primarno
2: sekundarno