

DN3012





Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DN4012

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Potenciometar



Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	47...63
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično)	[V]	100...240
Izlazni napon DC	[V]	24...28
Zaštitna klasa		I; (IEC 61140)
Maks. odgoda uključenja	[ms]	1000
Vrijeme odgode uključenja	[s]	< 1000
Izlazni napon	[V]	prilagodljivo
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu	[A]	5
Broj izlaznih krugova		1
Maks. rezidualna valovitost	[mV]	50
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Vanjska zaštita izlaza		10 A; B



Sklopni mrežni dio 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Smanjenje	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205

Izlazi

Osigurano protiv kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Pouzdanost signala DC OK	30 V DC (< 1 A)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita		IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,987
Vrsta montaže		vodilica; (TH35 (EN 60715); slobodni prostor za konvekcijsko hlađenje 20 mm)
Dimenzije	[mm]	129 x 50 x 136
Materijali		AlMg3; Čelični lim; Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	DC-ok	1 x LED, Zeleno
	preopterećenje	1 x LED, Crveno


Opaske

Opaske	izlazna voltaža do SELV, PELV
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



- 1: primarno
2: sekundarno