




Višefunkcijski relej brojača vremena

T700/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DL0201

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Kućište

Kućište za postavljanje vodilica DIN

Primjena

Primjena

pojačivač za naponsko napajanje i prekapčanje s funkcijom tempiranja

Električni podaci

Nazivni napon AC	[V]	< 230
Nazivni napon DC	[V]	24
Tolerancija nazivnog napona	[%]	10
Tolerancija nazivnog napona 2	[%]	10
Nazivna frekvencija AC	[Hz]	50...60
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj izlaza releja: 1

Izlazi

Broj izlaza releja

1

Opteretivost kontakta

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Točnost / odstupanja

Ponovljivost

[% od Sr]

< 3

Višefunkcijski relej brojača vremena

T700/230VAC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...55
Zaštita	IP 40
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Mehanički podaci

Težina	[g]	444,4
Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali		plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Zeleno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Električni priključak

Utične stezaljke: ...4 mm²

Priključak

