


Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF AARWASUS01



- 1 integrirana antena
2 obilježavanje oznake položaja središte antene



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 50
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	0,125

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Domet nadzora

Brzina kretanja [m/s]	< 0,5
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti	200



Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF AARWASUS01

Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti		200
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti	vezano za	:
	Glava za očitavanje / pisanje	DTA100
	Glava za čitanje	DTA101
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]		400
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]		400
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti	vezano za	:
	Glava za očitavanje / pisanje	DTA100
	Glava za čitanje	DTA101
Udaljenost do oznake ID [mm]	Čitanje statički	: ≤ 20

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	AS-i
------------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...50
Temperatura skladištenja [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	1999-03
Otpornost na udarce	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [godina]		422

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	4
Certifikat AS-i	71501

Mehanički podaci

Težina [g]	104,3
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	55 x 24 x 41
Materijali	PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Radni napon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto
	greška u podatkovnoj komunikaciji sučelja AS-i	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja	1 kom.

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF AARWASUS01

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

