

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCRWASUS01



- 1 LED žuto/crveno
2 LED Zeleno



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Singapur; Kina
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 75
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	0,125

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Domet nadzora

Brzina kretanja [m/s]	< 0,5
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti	150



Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCRWASUS01

Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti		150
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti	vezano za	:
	Glava za očitavanje / pisanje	DTA200
	Glava za čitanje	DTA201
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]		300
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]		300
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti	vezano za	:
	Glava za očitavanje / pisanje	DTA200
	Glava za čitanje	DTA201
Udaljenost do oznake ID [mm]	Čitanje statički	≤ 55

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	AS-i
------------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Temperatura skladištenja [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	1999-03
Otpornost na udarce	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [godina]		456

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i [hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i [hex]	4
Certifikat AS-i	87201

Mehanički podaci

Težina [g]	168,3
Kućiste	Kvadratno
Prednja strana senzora	moгуć odabir 5 položaja
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 54
Materijali	PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Radni napon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto
	greška u podatkovnoj komunikaciji sučelja AS-i	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja	1 kom.

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCRWASUS01

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A



Priključak

