
DTA201

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCROASUS01



1 LED žuto/crveno
2 LED Zeleno

Primjena		
Primjena		otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za		SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Singapur; Kina
Napomena o radijskom odobrenju		Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.
Električni podaci		
Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 75
Zaštitna klasa		III
Frekvencija rada	[MHz]	0,125
Izlazi		
Električna izvedba		AS-i
Domet nadzora		
Brzina kretanja	[m/s]	< 0,5
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti		150

DTA201

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCROASUS01

Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti		150		
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti		vezano za	:	
		Glava za očitavanje / pisanje		DTA200
		Glava za čitanje		DTA201
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	300		
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	300		
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti		vezano za	:	
		Glava za očitavanje / pisanje		DTA200
		Glava za čitanje		DTA201
Udaljenost do oznake ID	[mm]	Čitanje	:	≤ 55
		statički		
Sučelja				
Komunikacijsko sučelje		AS-i		
Radni uvjeti				
Temperatura okoline	[°C]	-20...60		
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80		
Zaštita		IP 67; IP 69K		
Testovi / odobrenja				
EMC		EN 50295	1999-03	
Otpornost na udarce		EN 60068-2-29	40 g 6 ms	
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms	
Otpornost na vibracije		EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz	
MTTF	[godina]	456		
AS-i klasifikacija				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7		
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	3		
Certifikat AS-i		87202		
Mehanički podaci				
Težina	[g]	168,4		
Kućište		Kvadratno		
Prednja strana senzora		moguć odabir 5 položaja		
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 54		
Materijali		PA		
Prikazi / radni elementi				
Prikaz		Radni napon	1 x LED, Zeleno	
		tag komunikacija	1 x LED, Žuto	
		greška u podatkovnoj komunikaciji sučelja AS-i	1 x LED, Crveno	
Opaske				
Opaske		Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)		
Količina pakiranja		1 kom.		


DTA201

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF MCROASUS01

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12, rotirajuće, blokirajuće; kodiranje: A



Priključak

