


Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF DCRWASUS01



Primjena

Primjena	otkrivanje objekata na opremi za prijenos
Radijsko odobrenje za	SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Singapur; Kina
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 65
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	0,125

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Domet nadzora

Brzina kretanja [m/s]	< 0,5
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti	400
Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti	280
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti	vezano za : Glava za očitavanje / pisanje DTA300 Glava za čitanje DTA301
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm]	500



Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF DCRWASUS01

Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	500
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti	vezano za	:
	Glava za očitavanje / pisanje	DTA300
	Glava za čitanje	DTA301
Udaljenost do oznake ID	[mm]	Čitanje : ≤ 80
	statički	

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	AS-i
------------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295	1999-03
Otpornost na udarce	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[godina]	422

AS-i klasifikacija

Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	4
Certifikat AS-i		83401

Mehanički podaci

Težina	[g]	414
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	92 x 80 x 40
Materijali		kućište: PPE; metalni dijelovi: lijevani cink / mjed niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Radni napon	1 x LED, Zeleno
	tag komunikacija	1 x LED, Žuto
	greška u podatkovnoj komunikaciji sučelja AS-i	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	Za razmak do drugih ID oznaka vidi odgovarajuću bilješku podataka (E803xx)
Količina pakiranja	1 kom.

Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS

DTSLF DCRWASUS01

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12, rotirajuće; kodiranje: A



Priključak

