


DTE601



Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWPNU03



Primjena			
Radijsko odobrenje za		SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina; Južna Koreja; Japan; Tajvan; Singapur; Malezija; Indija; Vijetnam	
Napomena o radijskom odobrenju		Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.	
Električni podaci			
Radni napon	[V]	19,2...28,8 DC	
Potrošnja struje	[mA]	500	
Zaštitna klasa		III	
Frekvencija rada	[MHz]	13,56	
Standard sustava RFID		ISO 15693	
Izlazi			
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	100; (max.)	
Domet nadzora			
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	600	
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	850	
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti		100%	prijenosna snaga
Udaljenost do oznake ID	[mm]	50 mm transponder	≤ 150
		Kartica ISO	≤ 180
Sučelja			
Komunikacijsko sučelje		Ethernet	
Ethernet - PROFINET			
Protokol		PROFINET	



Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWPNUS03

Način korištenja	Prijenos podataka
Ethernet - TCP/IP	
Protokol	TCP/IP
Tvorničke postavke	IP adresa: 192.168.0.79
	subnet maska: 255.255.255.0
	gateway IP adresa: 192.168.0.100
Način korištenja	namještanje postavki

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / kvrga
		50 g (11 ms) / jednostruki udar
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[godina]	130

Mehanički podaci

Težina	[g]	641,5
Dimenzije	[mm]	113 x 118,5 x 50
Materijali		PBT / PC; Plemeniti čelik; Aluminiij

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno
	LED prikaz stanje	4 x LED, Žuto jačina signala ID oznaka
		2 x LED, zeleno / crveno sučelje sabirnice polja
	stanje	2 x LED, zeleno/žuto Ethernet

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWPNUS03

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



PWR

1	L+
2	digitalni ulaz / izlaz 2
3	L-
4	digitalni ulaz / izlaz 1
5	ne koristi se