


DTE604



Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWENUS03



- 1 LED radni status
- 2 LED prikaz sučelje sabirnice polja
- 3 Navoj za postavljanje M4 najv. dubina umetka 15mm



Primjena

Radijsko odobrenje za

SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Kina; Južna Koreja; Japan; Tajvan; Singapur; Malezija; Indija

Napomena o radijskom odobrenju

Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	500
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	13,56
Standard sustava RFID	ISO 15693

Izlazi

Strujna opteretivost po izlazu [mA]	100; (max.)
-------------------------------------	-------------

Domet nadzora

Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	600		
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti	[mm]	850		
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti		100%		prijenosna snaga
Udaljenost do oznake ID	[mm]	50 mm transponder	:	≤ 150
		Kartica ISO	:	≤ 180

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet
------------------------	----------

Ethernet - TCP/IP

Protokol	TCP/IP
----------	--------



Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWENUS03

Tvorničke postavke

IP adresa: 192.168.0.79

subnet maska: 255.255.255.0

gateway IP adresa: 192.168.0.100

Način korištenja

namještanje postavki; Prijenos podataka

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60

Temperatura skladištenja [°C] -25...80

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / kvrga
50 g (11 ms) / jednostruki udar

Otpornost na vibracije EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)

MTTF [godina] 130

Mehanički podaci

Težina [g] 641,5

Dimenzije [mm] 113 x 118,5 x 50

Materijali PBT / PC; Plemeniti čelik; Aluminij

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno
	LED prikaz	4 x LED, Žuto jačina signala ID oznaka
	stanje	2 x LED, zeleno / crveno sučelje sabirnice polja
	stanje	2 x LED, zeleno/žuto Ethernet

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompaktni uređaj sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja

DTRHF HLRWENUS03

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



PWR

1	L+
2	digitalni ulaz / izlaz 2
3	L-
4	digitalni ulaz / izlaz 1
5	ne koristi se