


DTE801



Kompaktni uređaj sustava RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04



- 1 LED radni status
2 LED prikaz sučelje sabirnice polja
3 Navoj za postavljanje M4 najv. dubina umetka 15mm



Primjena

Radijsko odobrenje za	EU/RED; Indija
Napomena o radijskom odobrenju	Popis zemalja koje primjenjuju europsku Direktivu o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) može se pronaći u odjeljku „Preuzimanja”.

Električni podaci

Radni napon [V]	19,2...28,8 DC
Potrošnja struje [mA]	500
Potrošnja energije [W]	8,6
Zaštitna klasa	III
Frekvencija rada [MHz]	865...868 (ETSI)
Standard sustava RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW]	120; (maksimalno: 200 mW)

Izlazi

Strujna opteretivost po izlazu [mA]	100; (max.)
-------------------------------------	-------------

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet
Ethernet - PROFINET	
Protokol	PROFINET
Način korištenja	Prijenos podataka
Ethernet - TCP/IP	
Protokol	TCP/IP
Tvorničke postavke	IP adresa: 192.168.0.79
	subnet maska: 255.255.255.0
	gateway IP adresa: 192.168.0.100
Način korištenja	namještanje postavki



Kompaktni uređaj sustava RFID

DTRUHFE HLRWPNU04

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...55
Napomena o temperaturi okoline	s montažnom pločom i rashladnim elementom: -20...60 °C	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / kvrga 50 g (11 ms) / jednostruki udar
Otpornost na vibracije	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[godina]	58

Mehanički podaci		
Težina	[g]	705,8
Dimenzije	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materijali	kućište: Aluminij; PBT / PC; Plemeniti čelik	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno
	LED prikaz	4 x LED, Žuto broj oznaka u polju
	stanje	2 x LED, zeleno / crveno sučelje sabirnice polja
	stanje	2 x LED, zeleno/žuto Ethernet

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - Ethernet

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompaktni uređaj sustava RFID

DTRUHFE HLRWPNUS04

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



PWR

1	L+
2	digitalni ulaz / izlaz 2
3	L-
4	digitalni ulaz / izlaz 1
5	ne koristi se