


## Kompaktni uređaj sustava RFID

DTRUHFA HLRWETUS04



- 1 LED radni status  
 2 LED prikaz sučelje sabirnice polja  
 3 Navoj za postavljanje M4 najv. dubina umetka 15mm

## Primjena

Radijsko odobrenje za

Japan

## Električni podaci

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Radni napon [V]                            | 19,2...28,8 DC               |
| Potrošnja struje [mA]                      | 500                          |
| Potrošnja energije [W]                     | 8,6                          |
| Zaštitna klasa                             | III                          |
| Frekvencija rada [MHz]                     | 916,8...920,4                |
| Standard sustava RFID                      | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
| Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW] | 200; (maksimalno: 250 mW)    |

## Izlazi

Strujna opteretivost po izlazu [mA]

100; (max.)

## Sučelja

Komunikacijsko sučelje

Ethernet

## Ethernet - TCP/IP

Protokol

TCP/IP

Tvorničke postavke

IP adresa: 192.168.0.79

subnet maska: 255.255.255.0

gateway IP adresa: 192.168.0.100

Način korištenja

namještanje postavki; Prijenos podataka

## Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-20...55

Napomena o temperaturi okoline

s montažnom pločom i rashladnim elementom: -20...60 °C

Temperatura skladištenja [°C]

-25...80


Zaštita

IP 67



## Kompaktni uređaj sustava RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

| Testovi / odobrenja                                                                 |                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Otpornost na udarce                                                                 | IEC 60028-2-27                               | 40 g (6 ms) / kvrga                              |
|                                                                                     |                                              | 50 g (11 ms) / jednostruki udar                  |
| Otpornost na vibracije                                                              | EN 60068-2-6                                 | 2 g (10...150 Hz)                                |
| Mehanički podaci                                                                    |                                              |                                                  |
| Težina [g]                                                                          | 692                                          |                                                  |
| Dimenzije [mm]                                                                      | 113 x 118,6 x 50                             |                                                  |
| Materijali                                                                          | kućište: Aluminij; PBT / PC; Plemeniti čelik |                                                  |
| Prikazi / radni elementi                                                            |                                              |                                                  |
| Prikaz                                                                              | Napajanje napona                             | 1 x LED, Zeleno                                  |
|                                                                                     | LED prikaz                                   | 4 x LED, Žuto jačina signala ID oznaka           |
|                                                                                     | stanje                                       | 2 x LED, zeleno / crveno sučelje sabirnice polja |
|                                                                                     | stanje                                       | 2 x LED, zeleno/žuto Ethernet                    |
| Opaske                                                                              |                                              |                                                  |
| Količina pakiranja                                                                  | 1 kom.                                       |                                                  |
| Električni priključak - Ethernet                                                    |                                              |                                                  |
| Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D                                                     |                                              |                                                  |
|  |                                              |                                                  |
| ETH1 / ETH2                                                                         |                                              |                                                  |
| 1                                                                                   | TD+                                          |                                                  |
| 2                                                                                   | RD+                                          |                                                  |
| 3                                                                                   | TD-                                          |                                                  |
| 4                                                                                   | RD-                                          |                                                  |
| Električni priključak - Napajanje napona                                            |                                              |                                                  |
| Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A                                                     |                                              |                                                  |
|  |                                              |                                                  |
| PWR                                                                                 |                                              |                                                  |
| 1                                                                                   | L+                                           |                                                  |
| 2                                                                                   | digitalni ulaz / izlaz 2                     |                                                  |
| 3                                                                                   | L-                                           |                                                  |
| 4                                                                                   | digitalni ulaz / izlaz 1                     |                                                  |
| 5                                                                                   | ne koristi se                                |                                                  |