


**Primjena**

Primjena	za do 4 glave za čitanje/pisanje tipa ANT41x/ANT51x
----------	---

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 3000

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Izlazi

Broj digitalnih izlaza	4
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	Ethernet
------------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Standard prijenosa	10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON
Način korištenja	Prijenos podataka; namještanje postavki


Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Temperatura skladištenja [°C]	-20...85
Zaštita	IP 67



Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID

DTELF/HFABRWITUS00

Testovi / odobrenja		
Otpornost na udarce	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Otpornost na vibracije	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	395,9
Dimenzije	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materijali	Gornji dio: PA Grivory GV5H Narančasto; Gornji dio: TPE; Baza: GD-ALSi12	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Napajanje napona	1 x LED, Zeleno
		1 x LED, Žuto
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, crveno/zeleno
	Ethernet	1 x LED, Zeleno
		1 x LED, Žuto
	Ulazi/izlazi	1 x LED, Zeleno
		1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Zaštitna kapica: M12, E73004	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - Ethernet		
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Električni priključak - Napajanje napona		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID


DTELF/HFABRWITUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Električni priključak - Procesni priključak

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.