


DV1531



5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka

LED-Tower-5/MDA/Buz



1 zvučni signal



Primjena

Primjena Prikaz i prijenos stanja stroja u softver za procjenu više razine putem softvera IO-Link

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 200

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 6

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	6
Visoka ulazna struja	[mA] 6



5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka

LED-Tower-5/MDA/Buz

Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	3,2
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1700
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zračni pritisak	[kPa]	< 106
Maks. visina iznad razine mora	[m]	2000
Zaštita		IP 54
Mehanički podaci		
Težina	[g]	502,8
Dimenzije	[mm]	Ø 70 / L = 284
Materijali		kućište: ABS; optika: Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	stanje	1 x LED, Zeleno
	Segment rasvjete LED	5 x 4 LED
Zvučni signal		zvučni signal
Najviši zvučni tlak	[dB]	85
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		ugradbeno postolje, E89060
		zidna instalacija, E89061
		Montažni adapter, E89063
		nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
		ugradbena cijev, E89065
		ugradbena cijev, E89066
		ugradbena cijev, E89067
Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

DV1531




5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka

LED-Tower-5/MDA/Buz

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A




Priključak

1	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 5
2	zvučni signal
3	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 3
4	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 2
5	GND
6	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 1
7	digitalni ulazi Segment rasvjete LED 4
8	IO-Link (C/Q)

dijagrami i grafikoni

postavljanje postolja



DV1531



5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka

LED-Tower-5/MDA/Buz
postavljanje na zid

