


DV2131



1-segmentna signalna svjetiljka

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button



Primjena

Primjena	signaliziranje stanja stroja
----------	------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV ; „2. razred napajanja” prema cURus)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 90
Najviša uklopna struja	[mA]	400
Trajanje vršne struja za uključivanje	[ms]	50

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	2,3
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1176

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...50
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...75
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90



1-segmentna signalna svjetiljka

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita		IP 65
Stupanj zaprljanja		2

Mehanički podaci

Težina	[g]	169,5
Dimenzije	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materijali		kućište: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz		Segment rasvjete LED, Crveno / Zeleno / Žuto / Plavo / ljubičasto / cijan / Bijelo
Radni elementi	kapacitivno tipkalo	
Zvučni signal		zvučni signal
Najviši zvučni tlak	[dB]	90

Dodatna oprema


Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbeno postolje, E89060
	zidna instalacija, E89061
	Montažni adapter, E89063
	nosač s bočnim ulazom kabela, E89064
	ugradbena cijev, E89065
	ugradbena cijev, E89066
	ugradbena cijev, E89067
	ugradbeno postolje, E89080

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: M12; kodiranje: A



IO-Link

1	UB+
2	ne koristi se
3	UB-
4	IO-Link
5	ne koristi se

standardni način rada


1	IN1 Crveno
2	IN2 Zeleno
3	GND
4	konfigurabilno (zvučni signal / Kapacitivni senzor na dodir)
5	IN3 Plavo

1-segmentna signalna svjetiljka


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

dijagrami i grafikoni

postavljanje na zid




postavljanje postolja



1-segmentna signalna svjetiljka

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

krivulja distribucije intenziteta
svjetlosti




krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Crveno

1000 lm

radna učinkovitost = 20%

krivulja distribucije intenziteta
svjetlosti



krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Zeleno


1000 lm

radna učinkovitost = 22%

1-segmentna signalna svjetiljka

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

krivulja distribucije intenziteta
svjetlosti



krivulja distribucije intenziteta svjetlosti: Plavo

1000 lm

radna učinkovitost = 20%