




Prikaz trenutne petlje

DISPLAY/4...20mA



Značajke proizvoda			
Kućište		Ugradbeno kućište	
Dimenzije [mm]		36 x 72 x 40	
Primjena			
Primjena		promjenjivi prikaz za senzore s analognim izlazom	
Električni podaci			
Radni napon [V]		24 DC; (napon se stvara iz analognog signala: 4...20 mA; pad napona signala: 5,1 (4,7...5,2 V))	
Ulazi/izlazi			
Broj ulaza i izlaza		Broj analognih ulaza: 1	
Ulazi			
Broj analognih ulaza		1	
Analogni ulaz (struja) [mA]		4...20	
Analogni ulaz		Rezolucija [Bit]	12
		Preciznost	0,3 % Mjerne greške ± 1 Digit
Radni uvjeti			
Temperatura okoline [°C]		0...60	
Temperatura skladištenja [°C]		-20...80	
Zaštita		IP 65; (Stežaljke: IP00)	
Mehanički podaci			
Težina [g]		106	
Kućište		Ugradbeno kućište	



Prikaz trenutačne petlje

DISPLAY/4...20mA

Vrsta montaže	izrez ploče: 68 x 33 mm; debljina zida: maks. 5 mm
Dimenzije [mm]	36 x 72 x 40
Materijali	kućište: polikarbonat; Brtva: EPDM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Prikaz funkcija	7-segmentni LED prikaz, Crveno
		visina brojke 14 mm
		Područje prikaza -1999...9999
	Radni elementi	3 Tipke

Električni priključak

Priključci sa šrafovim: ...2,5 mm²

Priključak

