




Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: DX2042

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Primjena

prikaz analognih standardnih signala; primjerice
tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	50...60
Tolerancija radnog napona	[%]	33...58
Radni napon	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Potrošnja struje	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Pomoćna energija za senzore DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Osigurano protiv kratkog spoja)

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih ulaza: 2
---------------------	-------------------------

Ulazi

Broj analognih ulaza	2
----------------------	---

Izlazi

Analogni strujni izlaz	[mA]	4...20
Analogni naponski izlaz	[V]	0...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...45
---------------------	------	--------

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Priključak

