




Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DISPLAY/FX460/AC/DC



izrez ploče 91 x 43 mm



Značajke proizvoda

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

Primjena

Primjena Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz] 50...60
 Radni napon [V] 115...230 AC / 18...30 DC
 Potrošnja struje [mA] 100

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2

Ulazi

Broj digitalnih ulaza 2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60
 Temperatura skladištenja [°C] -25...70
 Zaštita IP 65
 Terminali za stupanj zaštite IP 20

Testovi / odobrenja

EMC EN 61000-6-2
 EN 61000-6-3
 EN 61000-6-4

Mehanički podaci

Težina [g] 355
 Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm
 Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
 Materijali Noryl UL94-V-0

Prikazi / radni elementi

Prikaz prikaz u boji potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir




Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DISPLAY/FX460/AC/DC

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak



NC: ne koristi se