



Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



izrez ploče 91 x 43 mm



Značajke proizvoda

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

Primjena

Primjena Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci

Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC

Potrošnja struje [mA] 100

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4

Ulazi

Broj digitalnih ulaza 2

Izlazi

Broj digitalnih izlaza 4

Zaštita od preopterećenja da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60

Temperatura skladištenja [°C] -25...70

Zaštita IP 65

Terminali za stupanj zaštite IP 20

Testovi / odobrenja

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mehanički podaci

Težina [g] 299

Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

Materijali Noryl UL94-V-0




Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	prikaz u boji	potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir

Električni priključak	
Vijčane stezaljke:	
Priključak	



NC: ne koristi se