


# DX2051



## Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/DC



izrez  
ploče 91 x 43 mm



### Značajke proizvoda

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

### Primjena

Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka

### Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC  
Potrošnja struje [mA] 100

### Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2

### Ulazi

Broj analognih ulaza 2; (Spannungs- oder Stromeingang)  
Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20  
Analogni ulaz (napon) [V] -10...10  
Razlučivost analognog ulaza 16 bit  
Precizan analogni ulaz [%] 0,1

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60  
Temperatura skladištenja [°C] -25...70  
Zaštita IP 65  
Terminali za stupanj zaštite IP 20

### Testovi / odobrenja

EMC EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4

### Mehanički podaci

Težina [g] 300,5  
Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm

# DX2051



## Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/DC

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| Dimenzije  | [mm] | 48 x 112 x 116 |
| Materijali |      | Noryl UL94-V-0 |


### Prikazi / radni elementi

|        |               |                                                         |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Prikaz | prikaz u boji | potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|

### Električni priključak

Vijčane stezaljke:

### Priključak



NC ne koristi se