




Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



izrez
ploče 91 x 43 mm



Značajke proizvoda

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

Primjena

Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka

Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4

Ulazi

Broj analognih ulaza 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20
Analogni ulaz (napon) [V] -10...10
Razlučivost analognog ulaza 16 bit
Precizan analogni ulaz [%] 0,1

Izlazi

Broj digitalnih izlaza 4
Zaštita od preopterećenja da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 20

Testovi / odobrenja

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4




Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Mehanički podaci		
Težina	[g]	299,5
Vrsta montaže		izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije	[mm]	48 x 112 x 116
Materijali		Noryl UL94-V-0

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	prikaz u boji	potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir

Električni priključak	
Vijčane stezaljke:	
Priključak	



NC ne koristi se