



Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



izrez ploče 91 x 43 mm



Značajke proizvoda

Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116

Primjena

Primjena prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka

Električni podaci

Radni napon [V] 18...30 DC

Potrošnja struje [mA] 100

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4; Broj analognih izlaza: 1

Ulazi

Broj analognih ulaza 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

Analogni ulaz (struja) [mA] 0...20

Analogni ulaz (napon) [V] -10...10

Razlučivost analognog ulaza 16 bit

Precizan analogni ulaz [%] 0,1

Izlazi

Broj digitalnih izlaza 4

Strujna opteretivost po izlazu [mA] 200

Broj analognih izlaza 1

Analogni strujni izlaz [mA] 0...20

Maks. opterećenje [Ω] 270

Analogni naponski izlaz [V] -10...10

Precizan analogni izlaz [%] 0,1

Zaštita od preopterećenja da

Razlučivost analognog izlaza 16 bit

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...60

Temperatura skladištenja [°C] -25...70



Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

Zaštita	IP 65
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mehanički podaci

Težina	[g]	299
Vrsta montaže		izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije	[mm]	48 x 112 x 116
Materijali		Noryl UL94-V-0

Prikazi / radni elementi

Prikaz	prikaz u boji	potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
--------	---------------	---

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak

