


E3M120



Spojni kabel

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Primjena

Posebno svojstvo

Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...105

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

39,55

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

radijus krivine za fiksirane instalacije

≥ 40 mm

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,25 m, TPU, crno