


E3M131



Spojni kabel s utičnicom

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Primjena

Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon [V] < 25 AC / < 60 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...85

Zaštita IP 68

Mehanički podaci

Težina [g] 134,6

Dimenzije [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materijali PUR

Materijal ulivenog tijela PUR

Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink

Primjeren za povlačni lanac da

Primjeren za povlačni lanac radijus krivine za fiksirane instalacije ≥ 30 mm

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Električni priključak - utičnica


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno

E3M131



Spojni kabel s utičnicom

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Priključak

