


E3M132



Spojni kabel s utičnicom

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-40...85

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

309,7

Dimenzije

[mm]

15,5 x 15,5 x 43,9

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Tlačno lijevani cink

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

radijus krivine za fiksirane instalacije

≥ 30 mm

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E3M132



Spojni kabel s utičnicom


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

