


E3R100



Spojni kabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa		III
Prigušenje	[dB/m]	1,6
Unutarnji optor (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 54

Mehanički podaci

Težina	[g]	91,62
Min. radijus savijanja	[mm]	16,5; (jednostavno; 15 x 3,3 mm min. promjer kabela 10 x)
Materijali		kućište: : PBT-GF20

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - kamera 2D/3D

Poveznik: 1 x HFM-Dual, ravno

Električni priključak

Kabel: 2 m, crno, Ø 3,3 mm

Električni priključak - jedinica za vizualnu obradu

Poveznik: 2 x HFM-Single, ravno