

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS07,5B03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 7,5 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10404



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS07,5B03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo