


Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] < 60 AC / < 75 DC

Zaštitna klasa III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano




E10407



Spojni kabel s utičnicom

ADOGF030MSS0010A03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo