


E10410



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0010G04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Zaštitni kabel

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Zaštitna klasa

III

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...70

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 43

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E10410



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH040MSS0010G04

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
WH =	Plavo
	Bijelo