


E10416



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

E10416



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS0005A03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN = Boje žica :
BK = Smeđe
BU = crno
Plavo