

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040SCS0005F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10419



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040SCS0005F03

Električni priključak


Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak



BN =

BK =

BU =

Boje žica :

Smeđe

crno

Plavo