




Utikač adaptera

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 55 DC
-------------	-----	---------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Navoj za postavljanje		PG 13.5
-----------------------	--	---------

Materijali		Mjed niklovano
------------	--	----------------

Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano



E10436



Utikač adaptera

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Priključak

1 BK

4 WH

BK =
WH =

Boje žica :
crno
Bijelo