


E10437



Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0005H05



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...55 DC

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 67

Mehanički podaci

Težina

[g]

160,7

Materijali

TPU

Materijal ulivenog tijela

TPU

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Broj ulaza razdjelne kutije

2

Vrsta konektora

M12

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Y-razdjelnik

ZDO2H040MSS0005H05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Priključak

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo