


Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EBC010

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Zaštitna klasa

II

Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru

[A]

4



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12
----------------------------------	-----	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-15...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	28 x 60 x 152
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Broj ulaza razdjelne kutije		8
Vrsta konektora		M12

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Priključak


Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



Razdjelna kutija

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Priključak



Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

