


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAM120MSSFKPG


Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	7,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	144,5
Dimenzije	[mm]	51 x 26 x 58
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOAM120MSSFKPG

Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 10...14 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

