


Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGM120MSSFKPG


Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	7,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci

Težina	[g]	77
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 49
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10448



Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGM120MSSFKPG

Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 10...14 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

