E10451


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC006

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

E10451

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0010A03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BK =	crno
BU =	Plavo