

## Spojni kabel s utičnicom

ADOAF032MSS0020A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Radni napon    | [V] | 10...30 DC |
| Zaštitna klasa |     | III        |

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| Dimenzije                 | [mm] | 17 x 10 x 26    |
| Materijali                |      | TPU prozirno    |
| Materijal ulivenog tijela |      | TPU, prozirno   |
| Zaporna matica materijala |      | Mjed, niklovano |

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapćanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

# E10453



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAF032MSS0020A03

### Električni priključak


Kabel: 20 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Boje žica : |
| BK = | Smeđe       |
| BU = | crno        |
|      | Plavo       |