
E10462

Spojni kabel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos


Alternativni artikli: EVC010
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



E10462


Spojni kabel

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, Narančasto; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

