


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0010A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC003

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------	-----	---------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
---------------------------	--	--------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10469



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0010A03

Električni priključak


Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L)



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo