


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS07,5F03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 43
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, uređaj protiv prskanja

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 7,5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja




E10471



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS07,5F03

Priključak



BN =
BK =
BU =

Boje žica :
Smeđe
crno
Plavo