


## Y-razdjelnik

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Električni podaci

|                                           |     |               |
|-------------------------------------------|-----|---------------|
| Radni napon                               | [V] | 10...60 AC/DC |
| Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru | [A] | 4             |
| Maks. ukupno strujno opterećenje          | [A] | 4             |

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

## Mehanički podaci

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Materijali                  | TPU             |
| Materijal ulivenog tijela   | TPU             |
| Zaporna matica materijala   | Mjed, niklovano |
| Broj ulaza razdjelne kutije | 2               |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Y-razdjelnik

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

### Električni priključak


Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, crno, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utikač

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Priključak



### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

