


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47
-----------	------	--------------

Materijali		PUR
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PUR
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano
---------------------------	--	---------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E10498



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0002A03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo