


Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 47
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano



E10499



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0005A03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo