

# E10520




## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC001

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



### Električni podaci

Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...90

Zaštita IP 67

### Mehanički podaci

Dimenzije [mm] 15 x 15 x 43

Materijali TPU

Materijal ulivenog tijela TPU

Zaporna matica materijala Mjed, niklovano

### Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

# E10520



## Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0002A03

### Električni priključak


Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



### Priključak



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Boje žica : |
| BK = | Smeđe       |
| BU = | crno        |
|      | Plavo       |