


## Spojni kabel

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC051

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Električni podaci

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Radni napon | [V] | 10...30 DC |
|-------------|-----|------------|

## Izlazi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaštita | IP 67 |
|---------|-------|

## Mehanički podaci

|            |     |
|------------|-----|
| Materijali | PUR |
|------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Materijal ulivenog tijela | PUR |
|---------------------------|-----|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
|---------------------------|-----------------|

## Prikazi / radni elementi

|        |                    |                 |
|--------|--------------------|-----------------|
| Prikaz | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto   |
|        | Pogon              | 1 x LED, Zeleno |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|



## Spojni kabel

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

### Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm



### Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### Priključak



Boje žica :  
 BK = crno  
 BN = Smeđe  
 BU = Plavo

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

