



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040MSS07,5E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	27 x 15 x 39
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 7,5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Električni priključak - utičnica		

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E10532



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS07,5E03

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo